



# ブルーセラック

## オフセットタイプ

# 発売記念キャンペーン



■ キャンペーン期間 令和3年2月8日(月)～令和3年3月26日(金)受注分まで

ミニブルーセラックご購入で10枚(内装1袋)につき1枚無償サンプル進呈します!!

さらにおトク

詳しいミニブルーセラックの製品説明は裏面をチェック!!

同サイズを100枚(外装2箱)ご購入ごとに日清 デカうま1ケース(12個入)もらえます!!

日清 デカうまシリーズ  
1ケース12個入



数量限定

### ◆ミニブルーセラック 発売記念キャンペーン専用ご注文書◆

商品名	外径・粒度	数量	サンプル数量	口数
ミニブルーセラック オフセットタイプ	58mm #36	枚	枚	口
	75mm #36	枚	枚	口

貴社名	ご担当者様氏名			
ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	都道府県			
TEL (     )     -	FAX (     )     -			
販売店様名	ご担当者様名・注番			

ご注文はこの専用注文書でご注文、または「ミニブルーセラック発売記念キャンペーン分」とご記入ください。

【ニューレジストンからの出荷について】PM2:00までのご注文で翌日出荷いたします。【送り先について】製品、無償サンプル、景品の送り先は同一とさせていただきます。【その他】・ユーザー様直送…10枚(内装1袋)より元払い、販売店様直送50枚(外装1箱)より元払いとなります。・数量限定のため無くなり次第終了いたします。また、景品の種類はお選びいただけませんのでご了承ください。・他キャンペーン、企画との重複はできません。



ニューレジストン株式会社


**NEW** 使ってみればその差は歴然!  
一度この世界を体験してください。

研削用ディスク

セラミック砥粒製品

**mini** **ブルーセラック**


オフセット タイプ



特長


1

セラミック砥粒



研削時間

三角形のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力



表面拡大写真

特長

2

オフセット形状




ベタ使いが可能!!

移動フランジが邪魔にならない

特長

3

一体型の専用パット



ニューレジストン独自の  
パワーブレード設計

芯ブレや変形が生じません

特長

4

異次元の研削力と  
耐久性

総研削量約3.4倍!!  
耐久性約3.3倍!!

※当社実験値。  
100mmオフセット砥石 A/WA24Pの  
耐久性を100とする。

主な用途

表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなど

仕様  
梱包

品番	外径 (mm)	粒度	梱包 外装 (内装 × 入数)	最高使用回転数
MBC58-36	58	#36	50 枚 (10 枚 × 5)	25,000min <sup>-1</sup>
MBC75-36	75			20,000min <sup>-1</sup>

取り付け方法



製品記号: MBC

警告 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文（安全の手引き）をよく読んでご使用ください。

空気式ミニグラインダ空神 (58φ75φ兼用) でお使いいただけます



**mini** シリーズ



小径砥石、ディスクシリーズ。  
多種多様な幅広いラインナップ!



空気式 mini グラインダ



砥石径 58mm・75mm

エアー式で  
スピンドルロック 付き!



**NRS**®

優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら

砥石コンシェルジュ



ご用命は信用ある当店へ

**ニューレジストン株式会社**®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <http://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300