NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ

元祖フレキシブル砥石




















日本製

製品記号: FT 製品名: ファインタッチ







(外径100mm 20枚入り)

特長

- ●適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業 ができるフレキシブル砥石です。
- ●角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

―般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研 削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研 削·研磨作業

【付属品】

内装につき専用パット1枚→



外径		孔径 (mm)	砥粒	粒 度					梱 包	最高使用周速度	ポイント 大作戦	
(mm)				24	36	46	60	80	100	外装(内装×入数)	取同使用问还反	大17年戦 (内装につき)
100		15	AC		FT1002AC36	FT1002AC46	FT1002AC60	FT1002AC80	FT1002AC100	- 200枚(20枚×10)	72m/s (4.300m/min)	10 ポイント
	2		WA		FT1002WA36	FT1002WA46	FT1002WA60	FT1002WA80	FT1002WA100			
			WAN				FT1002WAN60	FT1002WAN80	FT1002WAN100			
			С		FT1002C36							
			GC				FT1002GC60	FT1002GC80				
		16	AC		FT100216AC36	FT100216AC46	FT100216AC60	FT100216AC80	FT100216AC100			
			WA				FT100216WA60	FT100216WA80				
	3	15	AC	FT1003AC24	FT1003AC36	FT1003AC46	FT1003AC60	FT1003AC80	FT1003AC100			
			WA		FT1003WA36	FT1003WA46	FT1003WA60	FT1003WA80	FT1003WA100			
			WAH			FT1003WAH46						
			С					FT1003C80				
			GC				FT1003GC60					
		16	AC			FT100316AC46	FT100316AC60					
			WA		FT100316WA36		FT100316WA60					
125	2	- 22	AC			FT1252AC46	FT1252AC60	FT1252AC80		50枚(25枚×2)		20 ポイント
			WA				FT1252WA60	FT1252WA80				
			AC		FT1253AC36		FT1253AC60					
			WA			FT1253WA46	FT1253WA60	FT1253WA80				
150	2	- 22	AC			FT1502AC46	FT1502AC60	FT1502AC80	FT1502AC100			
			WA			FT1502WA46	FT1502WA60	FT1502WA80				
	3		AC		FT1503AC36		FT1503AC60	FT1503AC80				
			WA					FT1503WA80				
180	2		AC			FT1802AC46	FT1802AC60	FT1802AC80	FT1802AC100			
			WA			FT1802WA46	FT1802WA60	FT1802WA80	FT1802WA100			
			С					FT1802C80				
	3	22	AC	FT1803AC24	FT1803AC36	FT1803AC46	FT1803AC60	FT1803AC80				
			WA		FT1803WA36	FT1803WA46	FT1803WA60	FT1803WA80				
			С	*FT1803C24G								
			GC				FT1803GC60			<u> </u>		

AC…一般鋼用 WA、WAN、WAH…ステンレス鋼用 C…非鉄金属(アルミ、銅など)用 GC…非金属(石材、ガラスなど)用 ※FT1803C24G…目詰まりの少ないC砥粒を使用しており、黒皮取りやアルミなどの表面研削に最適です。















日本製

<WA・WAN・WAH の違い>

WA 一般的なステンレス研磨用。

WAN ステンレス薄板平面研磨仕上用で、WA と比較すると柔軟性に富んでいる。 砥石と鍋材の接触面積が非常に広く、仕上げムラのない作業が可能。

WAH ステンレス薄板平面研磨仕上用で、柔軟性は WA と WAN の中間。

外径		孔径 (mm)	砥粒		粒	梱 包	具合体田田油舟	ポイント		
				120	150	180	240	外装(内装×入数)	最高使用周速度	大作戦(内観こつき)
100	2	15	AC	FT1002AC120	FT1002AC150	FT1002AC180	FT1002AC240	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
			WA	FT1002WA120	FT1002WA150	FT1002WA180	FT1002WA240			
			WAN							
			С							
			GC	FT1002GC120						
		16	AC	FT100216AC120						
			WA	FT100216WA120						
	3	15	AC	FT1003AC120	FT1003AC150					
			WA	FT1003WA120	FT1003WA150	FT1003WA180				
			WAH							
			С							
			GC							
		16	AC							
			WA							
125	2	22	AC					50枚(25枚×2)		20 ポイント
			WA	FT1252WA120						
			AC							
			WA							
	2	22	AC	FT1502AC120						
150			WA	FT1502WA120						
			AC							
			WA							
180	2	22	AC	FT1802AC120	FT1802AC150	FT1802AC180				
			WA	FT1802WA120	FT1802WA150	FT1802WA180				
			С							
	3		AC							
			WA	FT1803WA120						
			С							
			GC							

●厚み3mmの仕様



※外径100mm



※外径125mm、外径180mm


ニュータッチ使用面模様

AC…一般鋼用 WA、WAN、WAH…ステンレス鋼用 C…非鉄金属(アルミ、銅など)用 GC…非金属(石材、ガラスなど)用

ニューレジ 個石豆知識

ニュータッチ、ファインタッチの違いは?

ニュータッチの特長は、その柔軟性。ファインタッチに比べ 柔らかく、鋼材との接触面積が広くなるため、平面研磨に適しています。 それに対しファインタッチはニュータッチよりタフな構造をもっているので、 角面などの過酷な箇所の研磨作業に適しています。







ューレジストン株式会社。

統 括 本 部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号 TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ https://www.newregiston.co.jp/

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ