

ニューレジストン アルミ用研削砥石

アルミ13

サーティーン

mini アルミ13 サティーン



外径
100mm



NEW

外径
75mm



NEW

外径
58mm

アルミの研削作業にこの1枚

アルミの
総研削量が
約2倍!
(他社汎用砥石と比較)

アルミ鑄造品の研削に

配管のめっき剥離に

小径追加で
細部・狭部の
作業にも!

アルミエンジンカバーのバリ取りに

アルミ以外の非鉄金属に

目詰まり
溶着を
ラクラク解決!

銅合金・真鍮
青銅鑄物など
にも使用可能!

NRS ニューレジストン株式会社

日本製


製品記号: AL13.MAL13

アルミの常識を打ち破る

溶着・目詰まりしにくく高い研削力を発揮！
今まで研削しづらかった非鉄金属の研削作業が快適に！


特長 1

- ◆パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの**非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解決**。高い研削力を発揮します。



特長 2

- ◆砥石1枚の**作業量が他社汎用砥石の約2倍**。優れた研削性能が持続します。



特長 3

- ◆アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい**亜鉛めっき剥がし**にも最適です。



- ・配管用炭素鋼鋼管 (白管)
- ・亜鉛めっき鋼管

■主な用途

アルミ、銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし

■仕様梱包

製品名	品番	サイズ 外径×厚み×孔径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
アルミ13	AL131006-36-P	100×6×15	#36	72m/s(4,300m/min)	200枚(25枚×8)
	AL131806-36-P	180×6×22			50枚(25枚×2)
ミニアルミ13	MAL135835-36-P	58×3.5×9.53		50m/s(3,000m/min)	50枚(5枚×10)
	MAL13754-36-P	75×4×9.53			



注意 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることで除去できます。ミニアルミ13は必ず、当社の電気式ミニグラインダ雷神スリムIIまたは空気式ミニグラインダ空神で使用してください。



警告 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。



優れた技術と理想を常に追求する



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

No.230804-B62-1